



FM293-3L-X



FM293-75L-X

## GENTEC se enorgullece de presentar su línea de flujómetros neonatales, perinatales y especiales.

Los flujómetros especiales GENTEC están diseñados y fabricados para cumplir con los más altos estándares de rendimiento y precisión para aplicaciones de cuidado crítico en pacientes recién nacidos y adultos. Modelos disponibles desde 200CC a 75LPM.

### CARACTERÍSTICAS.

- Disponibles para oxígeno y aire con precisión y rendimiento.
- El bloque acrílico proporciona un tubo de flujo preciso y de fácil lectura.
- Los modelos 200CC & 1LPM están diseñados para aplicaciones perinatales y neonatales donde se requiere una precisión extrema en flujos muy bajos.
- Control de flujo preciso.
- Máxima Presión Entrada: 100PSI.
- Conexiones Entrada: Ver tabla abajo. (Modelos para conexiones de entrada adicionales están disponibles).
- Salida: DISS Macho (9/16"-18UNF).
- Calibrado a 50PSI.
- 5-Años de garantía. (Ver la declaración de garantía para más detalles).

### INFORMACIÓN DE PEDIDO & ESPECIFICACIONES.

Acople Entrada (Posterior)	Escala Flujo Máximo / Gas de servicio						
	200 CC O2	1 LPM O2	3 LPM O2	16 LPM O2	75 LPM O2	16 LPM AIRE	75LPM AIRE
1/8" NPTF	FM293-200CC-X	FM293-1L-X	FM293-3L-X	FM293-16L-X	FM293-75L-X	FM293-16L-Q	FM293-75L-Q
CHEMETRON	FM293-200CC-CH	FM293-1L-CH	FM293-3L-CH	FM293-16L-CH	FM293-75L-CH	FM293-16L-Q-CH	FM293-75L-Q-CH
DISS HEXAGONO	FM293-200CC-DS	FM293-1L-DS	FM293-3L-DS	FM293-16L-DS	FM293-75L-DS	FM293-16L-Q-DS	FM293-75L-Q-DS
DISS MANUAL	FM293-200CC-DH	FM293-1L-DH	FM293-3L-DH	FM293-16L-DH	FM293-75L-DH	FM293-16L-Q-DH	FM293-75L-Q-DH
OHMEDA	FM293-200CC-OH	FM293-1L-OH	FM293-3L-OH	FM293-16L-OH	FM293-75L-OH	FM293-16L-Q-OH	FM293-75L-Q-OH
PURITAN-BENNETT	FM293-200CC-PB	FM293-1L-PB	FM293-3L-PB	FM293-16L-PB	FM293-75L-PB	FM293-16L-Q-PB	FM293-75L-Q-PB
OXEQUIP MEDSTAR	FM293-200CC-OE	FM293-1L-OE	FM293-3L-OE	FM293-16L-OE	FM293-75L-OE	FM293-16L-Q-OE	FM293-75L-Q-OE

	200CC O2	1 LPM O2	3 LPM O2	16 LPM O2	75 LPM O2	16 LPM AIRE	75 LPM AIRE
Precisión	±10cc desde 25-100cc ±15cc desde 100-200cc	±.05 LPM	±.15LPM desde 1/4 a 2 LPM ±.25LPM encima 2 a 3 LPM	±.25LPM desde 1/2 a 4LPM ±.5 LPM encima 6 a 15	5 LPM (Inicia en 5 LPM)	±.25LPM desde 1/2 a 4LPM ±.5LPM encima 6 a 15	5 LPM (Inicia en 5 LPM)
Descarga	500 CC	5-10 LPM	20-50 LPM	60-90 LPM	70-100 LPM	60-90 LPM	70-100 LPM

• La salida para todos es DISS Macho (9/16"-18UNF).

• Disponibles en estándar ISO.

• Disponibles con conexiones de entrada adicionales.

